



ESN440B

Kontaktor brumfri4SL 40A OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	4NO
----------------	-----

Elektrisk ström

Märkström	40 A
Acceptabel märkdriftström vid AC1	40 A

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	4000 V
Nominell isolationsspänning U _i	440 V
Märkdriftspänning U _e	400 - 400 V
Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	0 - 0 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Användning

Driftskategori	AC-7a
----------------	-------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	13,50 W
Absorberad startström	50 VA

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	54 mm
Djup	60 mm

Anslutning

Antal anslutningar	4
--------------------	---

Utrustning

Antal slutande kontakter	4
Antal NC-kontakter	0
Med brytare för manuell omkoppling	Nej

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 16 mm ²
Area solid ledare	1 - 16 mm ²

Illustrationer | teckningar

