



EG493E



IP20



Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 3 wissel + 1 maak 10 A

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1500 W
------------------------------	--------

Funcies

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal kanaalfuncties	4

Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag	0,20 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	4

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm²

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Functie	Met impulsfunctie Toetsvergrendeling via PIN Aanwezigheidssimulatie Met bedrijfsurenteller

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Diepte	65 mm

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja