



EG493E



Programmateur annuel 4 voies, digital, 4 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
---	--------

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	4

Equipement

Précision de marche par jour	0.20 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	4

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Fonction	Avec fonction d'impulsion Verrouillage des touches par code PIN Simulation de présence Avec compteur d'heures de fonctionnement

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	65 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui