




10146019

Okvir, 4-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, p.bijela, pliś, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Baršunasto/pliś
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	293,50 mm
Širina	80,50 mm
Dubina	9,90 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu montažu
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da