



HW4W340FS

Interrupteur Ouvert HW4 4000A 3P Fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	4000 A
-------------------------	--------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Montage fixe

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

Courant électrique

Courant de courte durée admissible I _{cw} t=1 s 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3	85 kA
Courant de courte durée admissible I _{cw} t=1 s 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3	85 kA

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui