



EKSQ405BL

Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

Forme

Forme Carré

Dimensions

Profondeur de montage 116 mm

Longueur d'encastrement 405 mm

Largeur de montage 405 mm

Hauteur 116 mm

Taille nominale 244 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q12

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement 28 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) 20 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface 3 kN

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage 0

Nombre de sorties de câbles 0

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

Matière

Matériau Acier inoxydable

Couleur Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK10

Classe de protection (IP) IP20

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui