



EKSQ405BL

Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol

Oui

Forme

Forme

Carré

Dimensions

Profondeur de montage

116 mm

Longueur d'encastrement

405 mm

Largeur de montage

405 mm

Hauteur

116 mm

Taille nominale

244 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)

Q12

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement

28 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)

20 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface

3 kN

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage

0

Nombre de sorties de câbles

0

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux

Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher

Oui

Matière

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher

Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK10

Classe de protection (IP)

IP20

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui