




EKSQ405BL

Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm blind

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking	Ja
-------------------------------	----

Vorm

Vorm	Kwadraatvorm
------	--------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	116 mm
Inbouwlengthe	405 mm
Inbouwbreedte	405 mm
Hoogte	116 mm
Nominale grootte	244 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
--	-----

Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing	28 mm
-----------------------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	20 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Samenstelling

Aantal outlets	0
Aantal leidinguitlaten	0

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functionies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja