




EKSQ405BL

Caixa+Tampa cega para cargas pesadas 24M

Características técnicas

Arquitetura

Com ranhura para pavimento	Sim
----------------------------	-----

Forma

Forma	Quadrado
-------	----------

Dimensões

Profundidade da montagem	116 mm
Comprimento para embutir	405 mm
Largura incorporada	405 mm
Altura	116 mm
Tamanho nominal	244 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12
--	-----

Dimensões

Espessura do rebaixo do tapete	28 mm
--------------------------------	-------

Condições de utilização

	20 kN
	3 kN

Equipamento

Número de caixas de saída	0
Número de saídas da conduta	0

Instalação, montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em piso elevado	Sim

Materiais

Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK10
Índice de proteção IP	IP20

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim