



HMT063DR



Effektbrytare h3+ T/M 63A 3-Polig 50kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	50 kA
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-2	65 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	65 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	50 kA
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 660 V AC IEC 60947-2	6 kA
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-2	6 kA
Märkström 10°C enligt IEC 60947	83,10 A
Märkström 15°C enligt IEC 60947	80,90 A
Märkström 20°C enligt IEC 60947	78,60 A
Märkström 25°C enligt IEC 60947	76,20 A
Märkström 30°C enligt IEC 60947	73,70 A
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947	71,20 A
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947	68,60 A
Märkström 45°C enligt IEC 60947	65,90 A
Märkström 50°C enligt IEC 60947	63 A
Märkström 55°C enligt IEC 60947	60 A
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947	56,90 A
Märkström 65°C enligt IEC 60947	53,50 A
Märkström 70°C enligt IEC 60947	50 A

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa
Enhetens konstruktionstyp	Fast
Neutralledarens position	Utan nolla

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V
Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Märkdriftsspänning Ue	220 - 690 V

Funktioner

Utlösningenshet	TM h3+
-----------------	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	13,95 W
--	---------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	10000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	40000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Anslutning

Area flexibel ledare	35 - 150 mm ²
Area solid ledare	35 - 185 mm ²

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Inställningar

	0,63
	0,8
	1

Kabel

Material kabel	Koppar Aluminium
----------------	---------------------

Kompatibilitet

Kompatibel med RDC AOB	Nej
Passar DIN-skena	Nej
Lämplig för fördelningar	Ja

Dimensioner

Dimensioner	165 x 105 mm
Höjd	165 mm
Bredd	105 mm
Djup	97 mm
Nedströms samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)	4 mm 8,5 mm 25 mm
Primär samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)	4 mm 8,5 mm 25 mm

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida
Nominellt åtdragningsmoment	12 - 12 Nm
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	12 - 12 Nm
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	12 - 12 Nm

Elektriskt skydd

Momentant skydd (li): rattens inställningskoefficient	6 8 10 13
---	--------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja