



LFR2002009016A

**Goulotte flexible LFR 20x20mm en PVC blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Hauteur            | 20 mm                     |
| Largeur            | 20 mm                     |
| Longueur           | 20000 mm                  |
| Section intérieure | 342 - 342 mm <sup>2</sup> |

**Capacité**

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 2 |
|-----------------------------------------------------------------|---|

**Matière**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Code RAL              | 9016                    |
| Couleur               | Blanc signalisation     |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |

**Normes**

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

**Équipement**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0     |
| Éclisses incluses             | Non   |
| Avec film de protection       | Non   |

**Durabilité**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

**Illustrations | dessins**

