



LFR2002009016A



## Minikanal LFR 20x20mm, rulle 20 m, PVC, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Höjd      | 20 mm                     |
| Bredd     | 20 mm                     |
| Längd     | 20000 mm                  |
| Inre area | 342 - 342 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacitet

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 2 |
|---------------------------------------------------------|---|

#### Material

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Material   | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad            |
| RAL-kod    | 9016                  |
| Färg       | Trafikvit             |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|       |               |
|-------|---------------|
| Skarv | Utan koppling |
|-------|---------------|

#### Utrustning

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner             | 0     |
| Antal fack                    | 1 - 1 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 0     |
| Kabelhållare medföljer        | Nej   |
| Med skyddsfilm                | Nej   |

#### Hållbarhet

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|

### Illustrationer | teckningar

