




10132114

**Okvir, 3-struki, R.1, n.čelik/polarna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 3 |
| Broj modula | 3 |

**Materijali**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Boja            | Nehrđajući čelik |
| RAL kod         | 9022             |
| Obrada površine | Mat              |
| Materijal       | Nehrđajući čelik |
| Obrada          | Neobrađeno       |

**Dimenzije**

|        |           |
|--------|-----------|
| Visina | 81,20 mm  |
| Širina | 222,70 mm |
| Dubina | 9,90 mm   |

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Instalacija, montaža**

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

**Tekst**

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |