



10132174

**Cornice tripla Berker R.1 alu/bianco polare**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di bande  | 3 |
| Numero di moduli | 3 |

**Materiali**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Colore                | Alluminio                  |
| Codice RAL            | 9006                       |
| finitura superficiale | Opaco                      |
| Materiale             | Alluminio                  |
| Trattamento           | Anodizzato<br>Non trattato |

**Serie**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Altezza                     | 223,20 mm |
| Larghezza                   | 81,20 mm  |
| Profondità                  | 9,90 mm   |
| Numero di unità orizzontali | 3         |
| Numero di unità verticali   | 3         |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

**Testo**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto<br>Per installazione verticale e orizzontale |
|-------------------|---|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |