




EKSQ405TM

Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N

Caractéristiques techniques

Forme

Forme	Carré
-------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	116 mm
Longueur d'encastrement	405 mm
Largeur de montage	405 mm
Hauteur	116 mm
Taille nominale	244 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12
--	-----

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement	28 mm
--	-------

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	20 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Visible

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

Matière

Couleur sortie de conduit	Argent
Matériau	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

Installation, montage

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui