



EKSQ405TM

### Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N

#### Caractéristiques techniques

##### Forme

Forme	Carré
-------	-------

##### Dimensions

Profondeur de montage	116 mm
Longueur d'encastrement	405 mm
Largeur de montage	405 mm
Hauteur	116 mm
Taille nominale	244 mm

##### Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12
--	-----

##### Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement	28 mm
--	-------

##### Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	20 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

##### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Visible

##### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

##### Matière

Couleur sortie de conduit	Argent
Matériau	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

##### Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
-------------------------	------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----