




EKSQ405TM

tehalit.VE-EE Puszka podł tubus 20kN folia boczna Q405 28/44mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Kształt

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	116 mm
Długość wbudowania	405 mm
Szerokość wbudowania	405 mm
Wysokość	116 mm
Rozmiar nominalny	244 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12
---	-----

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu	28 mm
---------------------------	-------

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszek	Tak
-----------------------------	-----

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	20 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wyprowadzeń kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Przykręcany

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
---------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak