




EKSQ405TM

Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm uitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Kwadraatvorm
------	--------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	116 mm
Inbouwlengte	405 mm
Inbouwbreedte	405 mm
Hoogte	116 mm
Nominale grootte	244 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
--	-----

Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing	28 mm
-----------------------------	-------

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
----------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	20 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Funcies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
-----------------	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja