



EKSQ405TM

**Caixa+Tamp p/cargas pesadas 24M Rev.28mm**

**Características técnicas**

**Forma**

Forma	Quadrado
-------	----------

**Dimensões**

Profundidade da montagem	116 mm
Comprimento para embutir	405 mm
Largura incorporada	405 mm
Altura	116 mm
Tamanho nominal	244 mm

**Configuração**

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12
--	-----

**Dimensões**

Espessura do rebaixo do tapete	28 mm
--------------------------------	-------

**Equipamento**

Suporte de dispositivo para caixas de embutir	Sim
---	-----

**Condições de utilização**

20 kN
3 kN

**Equipamento**

Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3
Número de saídas da conduta	1
Tipo de saída do condutor	Aparafusável

**Instalação / montagem**

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em piso elevado	Sim

**Materiais**

Cor da saída do condutor	Prateado
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável

**Funções**

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

**índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK10
----------------------------	------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----