




EKSQ405TM

Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Technické vlastnosti

Tvar

Tvar	Čtvercový
------	-----------

Rozměry

Vestavěná hloubka	116 mm
Vestavěná délka	405 mm
Vestavěná šířka	405 mm
Výška	116 mm
Jmenovitá velikost	244 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	Q12
---	-----

Rozměry

Tloušťka prohlubně pro koberec	28 mm
--------------------------------	-------

Vybavení

Část podvozku pro prohlubně zařízení	Ano
--------------------------------------	-----

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	20 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	12
Počet zásuvkových boxů	3
Počet výstupů potrubí	1
Typ výstupu potrubí	Šroubovatelné

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano

Materiál

Barva výstupu potrubí	Stříbrná
Materiál	Nerezová ocel
Barva	Nerezová ocel

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK10
------------------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano