




EKSQ405TM

Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Technické vlastnosti

Tvar

Tvar Čtvercový

Rozměry

Vestavěná hloubka 116 mm

Vestavěná délka 405 mm

Vestavěná šířka 405 mm

Výška 116 mm

Jmenovitá velikost 244 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace) Q12

Rozměry

Tloušťka prohlubně pro koberec 28 mm

Vybavení

Část podvozku pro prohlubně zařízení Ano

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) 20 kN

Svislé zatížení působící na malou plochu 3 kN

Vybavení

Počet vestavěných zařízení 12

Počet zásuvkových boxů 3

Počet výstupů potrubí 1

Typ výstupu potrubí Šroubovatelné

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž Ano

Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy Ano

Materiál

Barva výstupu potrubí Stříbrná

Materiál Nerezová ocel

Barva Nerezová ocel

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab Ano

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK10

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano