



962622506

Integro - tomada 2P+T BS, cinzento mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 13 A

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7038

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 20 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Norma britânica

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

Segurança

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

Texto

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Adequado para

integro

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim