



962622505

Toma BRITISH STANDARD, Integro, antracita, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

13 A

Tensión

Tensión asignada

250 V

Tensión nominal

250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia

50 - 50 Hz

Materiales

Colour

Antracita

Código RAL

7021

Acabado de la superficie

Mate

Material

Termoplástico

Tratamiento

Sin tratamiento

Dimensiones

Altura

55,50 mm

Anchura

55,50 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

20 mm

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Tipo de montaje

Instalación de empotrar

Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe

British Standard

Inserto central girado

No

Con tapa abatible

No

Con contacto de tierra de protección redondo

No

Con lámpara de señal

No

Con cierre

No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Capacidad

Número de módulos

1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada

No

Resistencia al impacto IK

IK05

Índice de protección IP

IP20

Funciones

Con iluminación orientable

No

Con iluminación funcional

No

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Funda

Tapa central

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental

Tipo de conexión

Con bornes roscados

Características técnicas

Berker integro

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí