



962622505

**WCD British standard, berker Integro, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	13 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	20 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Inbouwinstallatie Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Britisch Standard (BS)
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Funcies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Teksten**

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

**Geschikt voor**

integro	
---------	--

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja