



962622505

Utičnica, sa uzemljenjem, (Britanski standard), Integro modul, antracit mat

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 13 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 20 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Britanski standard

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvijetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboļšana zaštita od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

integro

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da