



962622502

Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard bryt." z podwyż. ochr. st. biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	13 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Materialy

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Wbudowane puszkі podtynkowe	20 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Instalacja poprzez wbudowanie Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Standard brytyjski
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Ośłona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Berker integro

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe

Tak

Zgodność z RoHS

Tak