



962622501

Integro - tomada 2P+T BS, castanho mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	13 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Castanho
Código RAL	8017
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	20 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma britânica
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Texto

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

integro	
---------	--

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim