



12033522



W:1 Gniazdo antenowe R+TV przelotowe 10dB z pokrywą, kompletne, IP55, biały

Właściwości techniczne

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	10 dB
---------------------------------	-------

Tłumienie przelotowe 860 MHz	1 dB
------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo przelotowe
------------------	--------------------

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości	4 - 862 MHz
--------------------------------	-------------

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9010
---------	------

Wymiary

Głębokość	68 mm
-----------	-------

Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm
-----------------------------	-------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----