



12033525



W.1 Gniazdo antenowe R+TV przelotowe 10dB z pokrywą, kompletne, IP55, szary

Właściwości techniczne

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 860 MHz 10 dB

Tłumienie przelotowe 860 MHz 1 dB

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Gniazdo przelotowe

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości 4 - 862 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 2

Materiały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wymiary

Głębokość 68 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak