



WNT331

BP cubyko KNX 1 tecla/1 canal

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar Saliente
----------	-----------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 30 °C
------------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
---	-------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

Dimensões

Profundidade da montagem	22 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Altura	44 mm
Largura	45,70 mm
Profundidade	40,50 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	1
-----------------------------	---

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7035
Material	Duroplastic
Acabamento	Mate

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

Função	Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas
--------	---

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----