Ficha técnica do produto
WNT331



WNT331

BP cubyko KNX 1 tecla/1 canal

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar Montagem à superfície

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 30 °C

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Não

Dimensões

Profundidade da montagem	22 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Altura	44 mm
Largura	45,70 mm
Profundidade	40,50 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	1

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7035
Material	Duroplastic
Acabamento	Mate

Ecrã

Com display	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Texto

Função	Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim