




52026099

Noodoproepsyst. trekimp.dr. +raam, berker Q.3, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	80,50 mm
Breedte	80,50 mm
Diepte	34 mm
Inbouwdiepte	23,90 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Voor wand- en plafondmontage. Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Met controlelamp

Geschikt voor

Serie berker Q.x	
------------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja