




52026099

Taster, potezni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	24 - 24 V
-------------	-----------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Materijal	Termoplastika

Dimenzije

Visina	80,50 mm
Širina	80,50 mm
Dubina	34 mm
Ugrađena dubina	23,90 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Tekst

Način instalacije	Za montažu na zid i strop Centralna ploča za plug in fiksiranje
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Rasvjeta	Sa sigurnosnom lampom

Pogodno za

Berker Q.x	
------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da