




52026099

Tahové tlačítko s rámečkem, Q.x, bílá sametová

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	24 - 24 V
-----------------	-----------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Termoplast

Rozměry

Výška	80,50 mm
Šířka	80,50 mm
Hloubka	34 mm
Vestavěná hloubka	23,90 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

Texty

Způsob montáže	Pro montáž na stěnu a na strop Násuvné upevnění centrálního dílu
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Osvětlení	S uklidňovacím světlem

Vhodné pro

Berker Q.x	
------------	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano