




52026089

Noodoproepsyst. trekimp.dr. +raam, berker Q.1, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Softfinish
-----------------------	------------

Afmetingen

Hoogte	80,50 mm
--------	----------

Breedte	80,50 mm
---------	----------

Diepte	34 mm
--------	-------

Inbouwdiepte	23,90 mm
--------------	----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Voor wand- en plafondmontage. Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
--------------	---

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Verlichting	Met controlelamp
-------------	------------------

Geschikt voor

Q.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----