




52026089

Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, пол.білизна Q.x

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	24 - 24 V
----------------	-----------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	80,50 mm
Ширина	80,50 mm
Глибина	34 mm
Вбудована глибина	23,90 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Сумісний із

Berker Q.x	
------------	--

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes