



LFF600637030

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 60 mm |
| Bredd | 57 mm |

##### Tillbehör

|               |         |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

##### Inställningar

|               |         |
|---------------|---------|
| Vinkel område | 83 - 97 |
|---------------|---------|

##### Material

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Material   | ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) |
| Behandling | Obehandlad                            |
| Färg       | Grå (stenfärgad)                      |
| RAL-kod    | 7030                                  |

##### Säkerhet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
|-----------------|------|

##### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

