



SL2011539016

Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20115, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 135
--------------	----------

Dimenzije

Visina	115 mm
Širina	20 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Otpornost na udarce IK	IK07

Pogodno za

SL standardni 20x115	
----------------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da