



SL2011539016

Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20115, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 83 - 135

Dimenzije

Visina 115 mm

Širina 20 mm

Materijali

Materijal Akrlonitril butadien stiren (ABS)

RAL kod 9016

Boja Prometna bijela

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Otpornost na udarce IK IK07

Pogodno za

SL standardni 20x115

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

