



303303

**Interruttore tripolare 10 AX - 250 V**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 16 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 400 V

**Materiali**

Materiale Metallo  
Plastica

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 31 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Testo**

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Tipo di commutazione Tripolare Off  
Con posizione "0" predefinita

**Sostenibilità**

Conformità ROHS Sì