




303303

Schak. 3-polig 16 AX

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	400 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	3-polig uit Met voorgedefinieerde neutrale positie

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----