




303303

Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 400 V

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 31 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK07

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení 3pólový spínač
S předdefinovanou polohou 0

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano