



303303



Strömställarinsats 3-pol 16A 400V

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 16 A

Installation, montering

Montering Infälld montering

Spänning

Märkspänning 400 V

Material

Material Metall
Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Klor

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 71 x 71 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK07

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Text

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Belysning Till belysnings- och övervakningskrets

Brytare läge 3-polig från
Med fördefinierat neutralläge

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja