




10132009

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	3
Αριθμός στοιχείων	3

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Γυαλί
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	81,20 mm
Πλάτος	223,20 mm
Βάθος	9,90 mm
Αριθμός μονάδων οριζόντια	3
Αριθμός μονάδων κάθετα	3

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι