



10132004

**Plaque de recouvrement 3 postes, Serie R.classic, acier inoxydable/noir**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 3 |
| Nombre de modules | 3 |

**Matières**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Couleur                | Acier inoxydable |
| Code RAL               | 9022             |
| Finition de la surface | Mat              |
| Matière                | Métal            |
|                        | Acier inoxydable |

**Dimensions**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Hauteur                       | 81,20 mm  |
| Largeur                       | 223,20 mm |
| Profondeur                    | 9,90 mm   |
| Nombre d'unités, horizontales | 3         |
| Nombre d'unités, verticales   | 3         |

**Accessoires**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

**Textes**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Mode d'installation | Fixation de borne<br>Pour montage vertical ou horizontal |
|---------------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |