




10132004

**Afdekraam 3-v, berker R.classic, edelstaal/zwart**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 3 |
| Aantal modules | 3 |

**Materiaal**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Kleur                 | RVS           |
| RAL-code              | 9022          |
| Afwerking oppervlakte | Mat           |
| Materiaal             | Metaal<br>RVS |

**Afmetingen**

|         |           |
|---------|-----------|
| Hoogte  | 81,20 mm  |
| Breedte | 223,20 mm |
| Diepte  | 9,90 mm   |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Installatie, montage**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |
|-------------------------|--------------------------|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |

**Teksten**

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Klembevestiging<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |