




LFS601508VERZ

## LFS, T-stuk voor goot 60x150 mm, verzinkt

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 60 mm  |
| Breedte | 150 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiaal              | Staal          |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd |
| Kleur                  | Zink           |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Uitrusting

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

#### Geschikt voor

|            |  |
|------------|--|
| LFS 60x150 |  |
|------------|--|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

