



LFS601508VERZ

tehalit.LFS Element T, 60x150mm, ocynkowany

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	60 mm
Szerokość	150 mm

**Akcesoria**

Typ akcesoriów	Formowany
----------------	-----------

**Normy**

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

**Materiały**

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

**Sprzęt**

Z folią ochronną	Nie
------------------	-----

**Odpowiednie do**

LFS 60x150

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

