




10132084

Cornice tripla Serie R.classic alu/nero, alluminio anodizzato**Caratteristiche tecniche****Numero di moduli**

Numero di bande	3
Numero di moduli	3

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Alluminio
Trattamento	Anodizzato

Serie

Altezza	81,20 mm
Larghezza	223,20 mm
Profondità	9,90 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale
-------------------------------------	--------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto Per installazione verticale e orizzontale
-------------------	---

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì