



75740101



Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 50 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 10 mA

Dimensions

Profondeur de montage 25,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 29 mm
Hauteur 75 mm
Largeur 95 mm
Profondeur 44 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 6

Matières

Couleur Noir
Code RAL 9005
Matière Métal
PVC
Finition de la surface Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Textes

Function 16 fonctions minuterie et réveil
Élément logique 4x AND, 4x OR avec 4 entrées chacune
Fonctions, par ex. commutation, variation, commande de
store, jusqu'à 16 scènes, régulation de la climatisation,
activation des systèmes d'alarme, date, heure
Fonctions automatiques pour la commande de l'éclairage,
des stores et des volets roulants, de la climatisation et de
l'aération
Fonction de verrouillage pour le nettoyage de l'interface
d'utilisation

Durabilité

Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui